

# ScanZon

## PULVER TIL OPVASK OG IBLØDSÆTNING

M  
A  
S  
K  
I  
N  
E  
L  
O  
P  
V  
A  
S  
K

- Anvendelse:** SCANZON PULVER TIL OPVASK OG IBLØDSÆTNING er velegnet til alle typer opvaskemaskiner. Virker effektivt i såvel hårdt som blødt vand.
- Egenskaber:** SCANZON PULVER TIL OPVASK OG IBLØDSÆTNING er effektiv til fjernelse af kaffe- og tebelægninger.
- Dosering:** SCANZON PULVER TIL OPVASK OG IBLØDSÆTNING  
**Opvask:**  
Manuelt  
Ca. 1,5-3,0 ml pr. 1 l vand.  
**Iblødsætning:**  
Manuelt  
Ca. 0,5 dl. til 10 lt. vand i ca. 30 min., inden opvask, manuelt eller i maskine.
- Indhold:** **Deklaration i henhold til EU Forordning nr. 648/2004:**  
5-15%: fosfater, <5%: nonionisk tensid, blegemidler med klor.  
Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16 i sikkerhedsdatabladet.
- Vægtfylde:** Ca. 1,00 Kg/l
- pH-værdi:** 0,5% brugsopløsning: Ca. 11,5
- Opbevaring:** Opbevares i tætsluttet originalemballage. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Opbevares beskyttet mod syrer.  
Holdbarhed: 12 måneder
- Emballage:** Karton á 8x1,5 kg plastflaske.
- Sikkerhed:** Se vedlagte sikkerhedsdatablad af 29.10.2020  
Ættningsfare. Irriterer åndedrætsorganerne. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og lægen kontaktes. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Må ikke blandes med syre. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad. Undgå kontakt med huden og øjnene.

**Scan-Clean**  
ApS

Frederikshøjvej 78 · 7100 Vejle

Tel. 75 83 83 99

post@scan-clean.dk · www.scan-clean.dk